



www.oemmespa.com



## AS 142 Z

MACHINE A MOLETER A CONTROL NUMERIQUE





## Fraises

Fraises en **acier très résistant à l'usure** sont fournies avec un numéro variable de dents selon les caractéristiques mécaniques des profilés à moleter.

Réglage de position avec mouvement transversal de la seule tête mobile et mouvement vertical indépendant de deux têtes par moteur Brushless  
La direction du travail des fraises peut être variée en inclinant les têtes de +/-10° par rapport au vertical.




## Système de guidage

Grâce aux rouleaux de cheminement à changement rapide en matériel anti-abrasif et à composition modulaire pour soutenir même les profilés qui ne sont pas parfaitement droits.

Rouleaux de cheminement fous qui facilitent l'introduction du profilé dans la machine.

Rouleaux de cheminement fous qui facilitent la sortie du profilé moleté.



La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans préavis

## Donnees techniques


- Moteurs triphasé 4 Kw – 200-600 V – 50/60 Hz
- Vitesse d'avance barre réglable avec système automatique d'accélération et freinage de la barre
- Sécurité sur blocage fraises évitant la sollicitation excessive des organes mécaniques
- Pression de travail: 7 bar
- Vitesse d'avance barre: min. 30 m/min – max 230 m/min
- Diamètre des fraises à moleter: 80 mm
- Course fraises: transversale 7 – 256 mm  
verticale 0 – 250 mm
- Capacité de travail (dimensions du profil): largeur max 400 mm  
hauteur max 250 mm  
(281 mm avec fraises inclinées à 10 degrés)
- Inclinaison des fraises: +/- 10°
- Réglage transversal des fraises par moteur Brushless
- Réglage vertical des fraises par deux moteurs indépendantes Brushless
- Dimensions hors-tout machine: 950 mm (a) x 1257 mm (b) x 1843 mm (c)
- Poids de la machine: 640 Kg

## Equipement standard

- PLC Touch Screen avec écran 7"
- Kit rouleaux standard en polymère d'appui des profilés
- Paire de fraises à moleter Ø80 mm
- Dessins pour le réglage de chaque profil qui nécessite de kits spéciaux
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit des clés de service

## Accessoires sur demande

- Kit rouleaux spéciaux en polymère d'appui des profilés
- Paire de fraises spéciales à moleter
- Support latéral des profilés
- Kit rouleaux réglables pour AS142Z
- Kit pour le moletage inférieur
- Kit pour le moletage à 90°



**Export Department**  
Via F. L. Ferrari, 23  
44100 FERRARA - ITALY  
Tel. +39.0532.777418  
Fax +39.0532.777477  
sales@oemmespa.com

**Bureau de ventes Italie**  
Via Cavallotti, 16  
42010 REGGIO EMILIA - ITALY  
Tel. 0522.271275  
Fax 0522.923879  
vendite@oemmespa.com

**Siège centrale et Production**  
Via F. L. Ferrari, 23  
44100 FERRARA - ITALY  
Tel. 0532.777411  
Fax 0532.777444  
info@oemmespa.com